

## 新製品

### みはしショップ 内装用壁面装飾 材「3Dボード」



華飾材の総合メーカー「みはし」が、運営するインターネット直販「みはしショップ」では、天然植物繊維を原料とした環境に優しい、内装用・壁面装飾材「3Dボード」を新発売しました。カラーのあるデザインは10種、カラー数はデザインによって異なり、レ

は、38種類、ボードのサイズは300×300、500×500、625×800の3種。立体模様を含めた厚みはデザインによって10、30、50mmと異なります。特徴は、表面に彫りのある立体的な模様が印象的で、照明により更に多彩な表現が可能になります。組み合わせは自由で変化に富んだ壁面が創造できます。軽量で環境に優しい製品なので、住宅・店舗・オフィスやイベントブースなどに活用できます。

新デザインとカラー製品の登場により応用範囲が広く、更にファッショナブルな製品になりました。立体壁面装飾「3Dボード」は、新みはしショップで見ることができ

重松製作所  
解剖学見地から  
開発した耳栓  
「Uvex xact-fit」

重松製作所では、防音保護具(耳栓)の新商品として「Uvex xact-fit」を発売しました。外耳道にフィットする新デザインで、不快な騒音を軽減します。

装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので、衛生的に使用できます。先端の部分は交換できるので、経済的です。衛生上、毎日の交換をお勧めしています。

「Uvex xact-fit」の色は鮮やかな黄緑色で、細目同系色で目立つた紛失防止にもなります。

JIST 8161「防音保護具」第1種及びEN352「Hearing Protectors」適合品です。SNR:26(Single number rating)単一数評値)。

分析機器メーカー平沼産業(株)では、JISK0102の工場排水試験方法に準拠して、海水または工場排水などのCOD(化学的酸素要求量)を測定する全自動COD測定装置「COD1550」を販売中です。CODは、海域と湖沼

### 平沼産業 全自動COD 測定装置「COD D1550」



の求人・求職情報の掲載6500社3万人を対象とする、メルマガの定期配信など幅広いサービスを提供しています。

是非、この機会に求人広告、人材紹介、求職者登録などのサービスをご利用ください。

知財ワークスは、求人・求職活動に対する求職登録は無料です。【主な求人情報】

①有機化学、高分子、バイオの出願・調査業務経験者(10年以上) 国、日本、米国特許文庫の調査ができる人 ③登録調査機関での特許調査業務担当者 ④外国代理人との間の中

## 人材情報

### 知財専門家の求人 転職活動支援 のエキスパート

「知財ワークス」は、企業、特許事務所に対する求職活動の支援、転職早期退職、定年退職者の方々に対する転職相談や事務所、企業などの紹介支援活動を行っています。また、ホームページへ

# スペースプラザ

## ラコス ボイラーの「清缶剤」 が不要になる装置の 施設導入が急拡大

ボイラーを使用している工場はそのランニングコストの大半が「清缶剤」の他「一部管理薬剤」(以下清缶剤・薬剤)の費用といわれています。今回の紹介はその清缶剤・薬剤が不要になるという画期的な装置です。

「実用新案特許取得済」平成21年に発売された本装置は、3年間毎年9台と低調でしたが、昨年の夏以降、費用対効果の大きさが注目され急成長しています。昨年は25台、今年は12月だけでも13台と昨年の6倍の伸びをしています。(グラフ参照)

本装置導入のその効果



MD8000シリーズ  
「ワイヤレスウォッチャー」は、計測した温度・湿度データを特定電力無線で送信し、パソコン上で電波状況を確認でき、簡単な構築が可能です。

電波見通し距離は、屋内約100m、屋外約400m、中継が最大6台まで対応。さらに距離延長が可能です。(送信器に中継機能内蔵)。

お問い合わせ先(株)チノ  
〒170 東京都板橋区熊野町32の8、電話03-3956-2131、FAX03-3956-8767

お問い合わせ先(株)チノ  
〒170 東京都板橋区熊野町32の8、電話03-3956-2131、FAX03-3956-8767

## お知らせ

### エクストエンジニア 小ロット・短納期 にお応えする 24時間完全無休 のコンビニエンス 工場




は小ロット、短納期、緊急品を24時間完全無休360日稼働するコンビニエンス工場を立ち上げました。試作から量産まで、機械加工・マシニング加工・自動NC旋盤・NC旋盤・小物から大物まで

## キーマン

### 建造物のメンテナンス のスペシャリスト として事業を展開



「(株)キーマン」は、耐震診断から補強工事まで一貫して作業いたします。本年度、喜ばしいことに「子供の命を守り抜く小中学校耐震補強工事近畿No.1」の認定を一般社団法人企業価値協会より頂き、技術的な信頼



『LSFTC』設置実績		
年度	台	設置台数 10 20
2009年度(1~12月)	9	
2010年度(1~12月)	9	
2011年度(1~12月)	9	
2012年度(1~12月)	25	
2013年度(1~2月)	13	

排水処理作業が軽減する(8)担当者も清缶剤・薬剤を扱わないため、健康管理で安心。

これらの効果を確認するために、平成21年5月より試験設置を行い設置

ないためボイラー排水の導率が安定するためフロ一回数が減り、燃料費や電気使用量が低減する。

「(株)チノ」は、清缶剤・薬剤を扱わないため、健康管理で安心。

「(株)チノ」は、清缶剤・薬剤を扱わないため、健康管理で安心。

ダイショー  
工事不要ノ  
工具も不要ノ  
粘着式耐震ベルト

粘着式耐震ベルトは、柔軟なPP製ベルトと粘着付・面ファスナーを組み合わせた、使いやすい「転倒防止ベルト」で女性でも簡単に転倒を防止することができ、転倒防止施工の難しい冷蔵庫や、大型電化製品

工場設備、家庭内のキャスター付き家具などを簡単に、確実に固定できます。

強力粘着式なので、床や壁および固定したい対象物を傷つける事無く、粘着材が使用でき、固定したい場所に貼り付けるだけです。

「ヘルトの種類」プリンターや家具・家電などを床に固定する「T型」



は、粘着材とベルト部分をつないでいる、面ファスナーを剥がすことで簡単に移動できます。

別の場所に再度固定するには、新たな粘着材を固定したい場所に貼り付けるだけです。

「ヘルトの種類」プリンターや家具・家電などを床に固定する「T型」

## アジア物性材料 時代のニーズに 応える各種レア メタル材料を提供

【主な設備】NC旋盤15台・自動NC旋盤32台・CNC旋盤15台・マシニングセンター・14台・NC複合旋盤・ワイヤ放電加工・円筒研削盤・平面研削盤・フライス盤 他

お問い合わせ先(株)エクストエンジニア  
〒903 福岡県田村市常葉町常葉7丁目60、電話0247-777-4196、FAX0247-777-4197

E-mail: tokiwakekin@us.ocn.ne.jp

## 西日鋼運輸 「電解水衛生精製システム」マシニング イオンのご紹介




生活の中に潜む細菌から人を守る水の力「電解水を精製するのは、至って単純。水と塩を使用し、強力カリウムと強い酸性水の2種類を精製し、洗浄、除菌を行います。

を提案しています。一度当社ホームページをご覧ください。お気軽にご相談ください。お待ちしております。

お問い合わせ先(株)キーマン、〒577 大阪大阪市荒本新町6の6、電話06-6788-3111、FAX06-6788-3112

お問い合わせ先(株)キーマン、〒577 大阪大阪市荒本新町6の6、電話06-6788-3111、FAX06-6788-3112



「電解水衛生精製システム」マシニングイオンは、食品・医療・化粧品・工業用・家庭用・農業用・畜産用・環境用・その他、幅広い分野で利用されています。

お問い合わせ先(株)キーマン、〒577 大阪大阪市荒本新町6の6、電話06-6788-3111、FAX06-6788-3112

お問い合わせ先(株)キーマン、〒577 大阪大阪市荒本新町6の6、電話06-6788-3111、FAX06-6788-3112

「電解水衛生精製システム」マシニングイオンは、食品・医療・化粧品・工業用・家庭用・農業用・畜産用・環境用・その他、幅広い分野で利用されています。

お問い合わせ先(株)キーマン、〒577 大阪大阪市荒本新町6の6、電話06-6788-3111、FAX06-6788-3112

お問い合わせ先(株)キーマン、〒577 大阪大阪市荒本新町6の6、電話06-6788-3111、FAX06-6788-3112

「電解水衛生精製システム」マシニングイオンは、食品・医療・化粧品・工業用・家庭用・農業用・畜産用・環境用・その他、幅広い分野で利用されています。

お問い合わせ先(株)キーマン、〒577 大阪大阪市荒本新町6の6、電話06-6788-3111、FAX06-6788-3112

お問い合わせ先(株)キーマン、〒577 大阪大阪市荒本新町6の6、電話06-6788-3111、FAX06-6788-3112

「電解水衛生精製システム」マシニングイオンは、食品・医療・化粧品・工業用・家庭用・農業用・畜産用・環境用・その他、幅広い分野で利用されています。


お問い合わせ先(株)キーマン、〒577 大阪大阪市荒本新町6の6、電話06-6788-3111、FAX06-6788-3112

お問い合わせ先(株)キーマン、〒577 大阪大阪市荒本新町6の6、電話06-6788-3111、FAX06-6788-3112

「電解水衛生精製システム」マシニングイオンは、食品・医療・化粧品・工業用・家庭用・農業用・畜産用・環境用・その他、幅広い分野で利用されています。

お問い合わせ先(株)キーマン、〒577 大阪大阪市荒本新町6の6、電話06-6788-3111、FAX06-6788-3112

お問い合わせ先(株)キーマン、〒577 大阪大阪市荒本新町6の6、電話06-6788-3111、FAX06-6788-3112



「電解水衛生精製システム」マシニングイオンは、食品・医療・化粧品・工業用・家庭用・農業用・畜産用・環境用・その他、幅広い分野で利用されています。

お問い合わせ先(株)キーマン、〒577 大阪大阪市荒本新町6の6、電話06-6788-3111、FAX06-6788-3112

お問い合わせ先(株)キーマン、〒577 大阪大阪市荒本新町6の6、電話06-6788-3111、FAX06-6788-3112

「電解水衛生精製システム」マシニングイオンは、食品・医療・化粧品・工業用・家庭用・農業用・畜産用・環境用・その他、幅広い分野で利用されています。

お問い合わせ先(株)キーマン、〒577 大阪大阪市荒本新町6の6、電話06-6788-3111、FAX06-6788-3112

お問い合わせ先(株)キーマン、〒577 大阪大阪市荒本新町6の6、電話06-6788-3111、FAX06-6788-3112

「電解水衛生精製システム」マシニングイオンは、食品・医療・化粧品・工業用・家庭用・農業用・畜産用・環境用・その他、幅広い分野で利用されています。

お問い合わせ先(株)キーマン、〒577 大阪大阪市荒本新町6の6、電話06-6788-3111、FAX06-6788-3112

お問い合わせ先(株)キーマン、〒577 大阪大阪市荒本新町6の6、電話06-6788-3111、FAX06-6788-3112

「電解水衛生精製システム」マシニングイオンは、食品・医療・化粧品・工業用・家庭用・農業用・畜産用・環境用・その他、幅広い分野で利用されています。

お問い合わせ先(株)キーマン、〒577 大阪大阪市荒本新町6の6、電話06-6788-3111、FAX06-6788-3112

お問い合わせ先(株)キーマン、〒577 大阪大阪市荒本新町6の6、電話06-6788-3111、FAX06-6788-3112

「電解水衛生精製システム」マシニングイオンは、食品・医療・化粧品・工業用・家庭用・農業用・畜産用・環境用・その他、幅広い分野で利用されています。

お問い合わせ先(株)キーマン、〒577 大阪大阪市荒本新町6の6、電話06-6788-3111、FAX06-6788-3112

お問い合わせ先(株)キーマン、〒577 大阪大阪市荒本新町6の6、電話06-6788-3111、FAX06-6788-3112