


従来の脱泡機を使用した場合…

before



脱泡

真空タンク

移送

P


ポンプ

次工程へ

デフォーミングポンプなら…

移送しながら脱泡する

after



効率アップ!

脱泡 移送

次工程へ

デフォーミングポンプ

プロセス簡素化による**省スペース+コストダウン**で、**生産効率アップ!**

高自吸

非接触ポンプでありながら高自吸力。
-8mを実現!

脱泡移送

脱泡しながら液移送を実現!

無漏洩

軸封部が接液しないシールレス機能を実現。
漏れやすい液に最適!

エア源さえあればOK!!

デフォーミングポンプ(VQ型)



非接触 サニタリー

デフォーミングポンプ

脱泡機能付2軸スクリューポンプ

VQシリーズ(PAT.P)

口径1.5S~3.5S

高速回転でポンプ部品の摩耗による能力低下をカバー。移送は無せん断、無攪拌、無脈動で液の変質なし。

※テスト機の貸し出しを行っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

詳細はWEBで

fukko

検索

<http://www.fukko.com>

2015国際食品工業展 出展
会場：東京ビッグサイト
会期：6月9日(火)~12日(金)

第28回インターフェックスジャパン 出展
会場：東京ビッグサイト
会期：7月1日(水)~3日(金)