



賞」を毎年度実施しており、2024年度の候補企業の推薦受付を左記要領により開始します。

1. 候補企業の資格

[illegible]

ミヤコシ
業界問わず、
製造現場ソリュ
ーションを提供

宮腰精機では、長年
にわたり印刷業界にお
いて、工場内の大きさ
さまざまな自動化や工
程改善の多彩なニーズ
的確に対応して参りま
したが、印刷業界に限
らず多方面の製造現場
での合理化・改善等のお
手伝いをしておりま
す。

「印刷」

「梱包」


「出荷」

Factory Automation

液晶基板の画
像検査では、文
字・マークに照
合をかけること
が、業界では、
より品質価値を高
め、生産性も向上。作業員
の負担軽減も期待でき
ます。

「みやうけ」等の不
良、濃淡、表示
の有無を自動で検
査する装置を、
また別の業界で
はパレットを自
動供給しながら
ください。

業界を問わずお客さ
まのご要望をお聞きし
ながら、最適化と実現
化のお手伝いをさせて
頂いておりますので、
お気軽にお問い合わせ
ください。



液晶基板の画像検査では、文字・マークに照合をかけたてみみや欠け等の不良濃淡、表示が無転写で検査する装置を、また別の業界ではパレットを自動供給しながら20kg入りの袋をパレットに最大10段パレイタイジグする自動装置（写真）を開発するなど、コストの低減や、人手不足、高齢化に悩む

より品質価値を高め、生産性も向上。作業員への負担軽減も期待できます。

業界を問わずお客様まで、ご希望をお聞きしながら、最適化と実現化のお手伝いをさせていただきます。

お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先 〓 宮腰精機株式会社
〒019-0101 秋田県大仙市北野目山堂下700
TEL 0187-88714

ホームページは
<http://seiki-miyakoshi.co.jp/>

昭和マシンツール
精密加工を
短納期で

用ダイス・パンチ、検
査治具、加工治具、各
種ゲージ（はさみゲー
ジ・栓ゲージ）など難
しい精度を要求する
治工具の設計、製作か
ら金型、治工具、消耗
品の改善提案もいたし
ます。

また、三次元測定器
を活用した検査請負も
あります。

昭和マシンツール
は、「短納期」と「精
度」にこだわったもの
づくりをモットーに超
合金、鋼、非鉄金属な
ります。

行っており、少人数を
生かし小回りの利いた
対応をいたします。

お問い合わせ先：昭
和マシンツール㈱ 〒1
40-0278 愛知県愛知郡東
郷町大字春木字千子5
45の52 ☎0561-
769・2711 F
0561-769・
2772

営業担当 岡田窓 姫
野隆彰（ひめのたかあ
き）

北九州営業所 ☎09
3-475-3833
8、FAX093-4
74-0278

ホームページ：http://
hp.nagoya-cci.c
r.jp/shouwa-mach
ine-tool/

精密加工の技術を生かし、耐磨工具や金型

社史・
企業広報誌・
社内報の制作

く活動を、企画提案から取材・編集・デザイン・印刷までワンストップでサポートいたします。

せ・ご相談ください。
お問い合わせ先(有)
ファースト・プランニング、〒162-0801 東京都新宿区山吹町342、

携わってきた日刊工業新聞社グループとして ホームページ＝<http://www.ネットワークヤノウ.com>。ハウを生かして、経験豊かな執筆陣・編集者・デザイナー・カメラマン

スペースプラザ

注目の製品

日本発明振興協会
こども発明教室
5月12日から開催

「こども発明教室」は、工作活動を通じて、こどもの創造力を伸ばすことを目的に、昭和54年以来、毎年実施しております。令和6年は5月12日から次の要領で開催します。

【趣旨】
現在の社会環境の中で、こどもたちは学校においても、家庭においても、遊びにおいても既に成るものと与えられることが多いため、

創造性を伸ばす機会が少なく、受動的な人間になりつつあります。これからの社会においては、厳しい変化に対応できる、自ら考え問題を解決していく能力が求められます。そのため、ものをよく観察し、思考を深める活動を通して創造性を伸ばすことが必要です。

【子ども発明教室】
では、創造性豊かな発想力と、これを具現化するために積極的に追求するたくましい心を養います。また、ものを作り上げる喜びを体験し、夢や希望をもった幅広い人間を育てることを目的としています。

【主催】
（公財）日本発明振興協会
【後援】
文部科学省、東京都教育委員会
【対象】
小学3年生～中学2年生
【期間】
令和6年5月12日～令和7年2月16日
【費用】
年額1万円
【教室】
日本発明振興協会地下1階
【開校時間】
◇A班 毎週土曜日 14時～16時30分
◇B班 毎週日曜日 9時30分～正午
◇C班 毎週日曜日 13時～15時30分
お問い合わせ先
（公財）日本発明振興協会 〒150-0033 東京都渋谷区桜丘町4の22、
☎03・3464・6991
詳細はホームページをご覧ください。
ホームページ＝http://www.jsai.org/

共 成

落下・脱落防止 ワイヤー

㈱共成はLED照明
や防犯カメラ、プロジ
ェクター、POP、デ
イスプレー用の落下・
脱落防止ワイヤーを製
造するOEM国内メー
カーです。

関西空港から車で約
40分、大阪府南部に位
置する和泉市に自社工
場を有しています。設
計段階から補用扱いに
なるまで長期サポート
を心がけており、「御
社の悩みと一緒に考え
る」メーカーでありた
いと考えています。

街中では対象物に対
して、落下・脱落防止
ワイヤーの仕様が適切
ではないケース
も見受けられま
す。もしもの時
に防災・減災と
担当 営業部 磯脇
としての機能が果
たされない、そ
れを未然に防止

すべく、是非とも弊社
にご相談ください。

全国各地への訪問
や、非接触・高セキュリティ、マイクロソフトを利用したオンラインでの打ち合わせも可能です。

お問い合わせ先 ㈱共成
〒594-1111 大阪府和泉市あゆみ野2-3-5
☎0725・53・5670、FAX 0725・53・5671

担当 営業部 磯脇 功一
E-mail isowaki@yosei-td.com
yosei-td.com





小型φ25mmマルチクロン
5連入蔵品

マシントック中澤

試してみませんか 微粒子用湿式 5連型分級装置 無料貸し出し 致します

（株）マシントック中澤
は、日立造船（株）製のM
Bサイクロン（ゴムラ
ナリー型）を販売して
いますが、小型の単体

マルチサイクロン
は、液体中の微粒子に
1次旋回室で遠心力を
与え、5連に配管され
た小型のサイクロンで
効率良く粒子を分離・
回収・分級する仕組み
です。

従来型の多連サイク
ロンは、単体サイクロ
ンを複数台組み合わせ
て分級するため設備が
お問い合せ先（株）

コンバクトで取り扱い
が容易、導入コストも
従来型より抑えること
ができます。

機種は直径10 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ ×
5連、同25 $\frac{1}{2}$ ×5
連、同35 $\frac{1}{2}$ ×5連、
同48 $\frac{1}{2}$ ×6連の4種
類。また単体サイク
ロンも製造しています
（直径35 $\frac{1}{2}$ 、同48 $\frac{1}{2}$
、同75 $\frac{1}{2}$ の3機
種）。

ただいま本装置の無
料貸し出しを行ってお
ります。お試しになり
たい方はお問い合わせ
ください。

長さ3650^{mm}位の
ほか、扱いやすい18
00^{mm}位があります。
価格は1本2530
円(税込み)からと、
インターネット通販限
りです。

製品は無塗装品のた
め、インテリアブラン
に合わせたお好みのカ
ラーで塗装を施すこと
が可能です。

ユーベック
集中クーラントで
ホテルのロビー
並みの作業環境を
実現！

パイプの外部ノズルやス
ピン、ドリルノズル、ホル
ダー、スルーなどでも、
タールスルーなどでも、
高圧クリーン液
Cの高圧配管を利用す
るため、大きなタンク
ジフィルターで循環濾
過し、高圧配管を利用す
るため、大きなタンク
回収タンク底部のコン
ベヤで沈殿物を除去す
るため、大きなタンク

となっています。
 材質はすべて天然木。貴重な木材を無駄なく利用するためにフインガージョイントが入る場合や、表面に天然木特有の黒スミやピなど天然木ならではのぬくもりと高級感を与えることが可能となります。壁面や家具などの装飾をはじめ、各種店舗で使用するオリジナル什器の製作や、マシンングセンタ（MC）用に、クリーン液槽内でも循環濾過することでグラントリッジが残らない精密濾過装置を発売しました。

に直接ターラント液を吹き付け、加工対象物（ワーク）に角度や傾斜があっても死角が無く、ななり深穴や複雑形状での切粉を除去します。

また、摩擦熱が蓄積ば脱脂のみで簡素化で

化が図れます。毎分30口は100万分の1以上の微細異物を取り

40μのターラント液で吹き流し、高能率切削加工と同時に洗浄機は1年間保証します。

去。後工程の洗浄がほレベルでスラジを除去。お問い合わせ先（株）ユーベック、〒404-0049 名古屋市中千種区春岡1-0849

**「人の気配だけで」
トイレの衝突防止**

コミーは、プライバシーに配慮し、人の気配だけがわかるように

「人が来る！」

目の高さに合わせて貼るだけで、死角が自然と目に入り、衝突防止に役立ちます。

すでにディー・エイチ・エル・ジャパンや日立物流のトイレ通路

る」を解決！



DIYでの利用にも最適です。

豊富な形状のバリエーシオンが魅力の「サンメントH」のお求めは、インターネット通販サイト「みはしヨップ」までお願いし

独自の精密フィルタリングシステムによる長期間、新液と同等以上の寿命を保ち、10年間「フィルターを交換しない」実績も多数あります。MC30〜50台程度

中村製作所

フットに測定値データがは、73000円か

28
N 仲田ビル301・8
052・761・27
ホームページはhttp://uvec.co.jp

施した「FFミラー
 (気配)」を新発売し
 ました。
 コーミの「FFミラ
 ー」シリーズはフ
 ットなどに視野が広
 く、あらゆる道路の衝
 突防止にお役に立っ
 ています。
 いう意見があり、あ
 え、あなたの姿はハ
 ッキリと
 ミー様、〒332-0044 埼玉
 県川口市並木一の五
 の5
 購入前に、無料貸し
 出し制度を利用して見
 え方を確認することも
 できます。
 お問い合わせ先「コ
 ミー」

お問い合わせ先 ☎ 048・464・311
 以上不要です。
 点検や清掃作業も低
 減、大幅なコスト削減
 につながります。1週
 間程度の無人運転も
 可能です。
 ノズル径が1mm〜2

無線ノギス
「E1FW」シリーズ販売開始

測定機器メーカーの中村製作所は、無線機を搭載デジタルノギスシリーズに大口徑の外

トウエヤやパソコン上の設定は、ありません。また、アンサーバック通信方式を採用しデータ発信後、正常受信を知らせる赤色LED

センターピッチノギスは直読式を採用し、2000^{リットル}、3000^{ミリ}の2サイズとしており、価格は9万5000円から（消費税別）となっております。

出入り口付近に設置し
 たいがトイレの中が見
 えるのは困る」と
 4、503・37
 5・1521
 のため、取付コストを
 削減できるほか、部品
 お問い合わせ先
 5311
 ホームページはhttp
 トイレの出入り口等
 特許出願中です。
 s://www.komy.jp

置から落としても簡単す。
に割れる特殊プラスチック素材を採用しているため、火元に向かって投げるだけで迅速に初期消火活動が行えます。

小型ながらも高い消火性能をもち、木材などの普通火災から油火災、電気火災まですべての火災に対応します。

急時にざっと吹きかけ使えるハンドスプレー型も用意しておられます。あらかじめ対象物に吹きかけておくことで延焼防止にも役立ちます。

ジョウタイプ「E」L することが出来ます。
S M F W」と、同径 ロングジョウタイプ
センターピッチ測定に は測定長150×11
適した「E」R X F 0^φ1^φ1、200×11
Wを追加し、シリーズ 0^φ1^φ1、300×17
販売を開始しました。 0^φ1^φ1の3タイプを揃
いずれもデータ発信 えております。 価格

中村製作所、〒140-0014
東京都品川区大井4の

スガツネ工業
脱「精密ガイド」で
コスト削減

[/www.bestool-ka.com.co.jp](http://www.bestool-ka.com.co.jp)
 0032 東京都千代田区若本
 町2の17の9、03
 ・30051・1122
 E-mail tecfl@eugatsune.co.jp
 厚みは12mmほどと薄型で、耐荷重は120kg（水平・垂直方向）。偏荷重にも対応し、モーター駆動と併用可能。あらゆる方向の荷重を受けても入力が

主成分は、人と環境
にやさしい食品添加物
を使用しているため安
心してお使いいただ
けます。

また、消火後の汚損
も少なく、使用後の後
処理は水で洗い流す
だけなのでほとんど手
間がかかりません。

投てき型のほか、緊
急66

お問い合わせ先▶▶▶
大同機械 〒136-0071東
京都江東区亀戸2-25
の14京阪龜戸ビル2
階・TEL・56000000

・716633
ホームページ▶▶▶
http://www.daidoc
co.jp/pr
oducts/4



消火剤
FIRE
KILLER
消火スプレー
DAIDOC

消火剤

Figure 1 consists of two diagrams, (a) and (b), illustrating measurement methods. Diagram (a) shows a contact measurement using a dial indicator. It includes labels for '測定面' (Measurement surface), '測定部' (Measurement part), and '測定部' (Measurement part). Diagram (b) shows a non-contact measurement using a laser interferometer. It includes labels for '測定面' (Measurement surface), '測定部' (Measurement part), and '測定部' (Measurement part).

デュアルX構造

ガイドレールMLG
（外型）です。
本品は、精密ガイド
への取付精度は不要
です。

本品の機能を支える
のは、弊社独自の新機
構「デュアルX構造」
です。弊社の設計・製
造ノウハウで、X状に
交差する八つのローラ
ーの配列を考案。こう
した開発力を活かし、
お客さまの要望に応え
るODM・OEMも承

日刊工業友の会

PLAZA

会員募集中

お問い合わせ先 03-5644-7

日刊工業友の会
PLAZA
 会員募集中
 お問い合わせ先 **03-5644-7353**