

注目の製品

対象となるのは全58形状のうち21形状で、長さはすべて3000mmです。パラペット部分に使用できるボーター(仕上げが異なる面の境界部分に設ける帯状の部材)をはじめ、幕板や窓まわりの装飾など、幅広く活用いただける製品を取り揃えております。

材質はケイ酸カルシウム系セラミック(CSC)で、国土交通大臣不燃認定品(NM12004)です。

今お使いの装飾材の「サメントセラE」を換えてみて、不具合な箇所の取り換えが容易にできることを確認してください。



EXE6541 ①ボーダー・見切り
長さ3000mm
新定価(税抜) **¥5,600**
設計価格 (送料別途)

大59%プライスダウンして提供しております。必要なら面材や好きな形状が見つかれば、お客さまにとってもまたないチャンスです。

詳細は2次元コード(QRコード)または弊社Eメール「みはし」のトップページにあるバナーからご覧いただけます。資料請求無料。

お問い合わせ先 株式会社「みはし」 埼玉県和光市白子3-26-43、☎048-464-0384、FAX048-466-1034

ホームページ「みはし」で検索

大同機械 改良版「積み取り扱い開始」

大同機械は、25年以上の経験を活かして、500mm以上の大きな段差にも対応可能な「積み取り扱い開始」を販売・レンタルしております。このたびは、同製品をバージョンアップした「積み取り扱い開始」をリリースしました。

従来品では、スロープの傾斜を調整して、段差を乗り越える必要がありましたが、新製品では内部に連結ピンが装着されており、簡単に確実にパーツ同士の連結が完了します。この改良により、安全性が強化され、設置作業が容易に行えるため、作業効率向上にも役立ちます。また、軽量でありながら高い強度をもつアルミニウムを使用し、並列2列で使った場合、総重量5.4kgまでの車両通行に耐えられる仕様となっています。

お問い合わせ先 大同機械 千葉県千葉市中央区東千葉2-25-14 阪東ビル2階 ☎03-5609-7103

ホームページ <http://www.daikoc.co.jp/products/7456>

中村製作所 製造現場に設置可能な座標測定機「EXLON Z III Plus」

測定機器メーカー、中村製作所の座標測定機「EXLON Z III Plus」が注目を集めています。

測定機本体は石定盤をベースにした門型構造で、安定した測定精度を得られます。エアーコンプレッサー・ドラムなどの付帯設備の必要はなく100V電源のみで稼働するため、製造現場に設置が可能です。電子プローブとカメラを装着し、接触測定の精度を向上させ、測定範囲を拡大できます。

価格が700万円(搬入諸経費・消費税別)

お問い合わせ先 中村製作所 東京都品川区大井4-4-4 ☎03-3775-1003

ホームページ <http://s.bestool-kano.co.jp/products/exlon>

「人の気配だけでトイレの衝突防止」

トイレは、プライバシーに配慮し、人の気配がわかるように鏡面にぼかし加工を施した「FFミラー」(気配)を新発売しました。

「FFミラー」の通路シリウスは、高さに合わせて貼るラットなどの視野が広がり、死角が自然となくなり、衝突防止に役立ちます。

すでにディー・エヌ・エーのトイレに設置した人が入ると、鏡面にぼかし加工を施した「FFミラー」が自動的に開き、人が入ると自動的に閉じます。

お問い合わせ先 ディー・エヌ・エー 東京都品川区大井4-4-4 ☎03-3775-1003


ホームページ <http://www.dn-e.co.jp>

スペースプラザ

マシテック中澤 試してみませんか 5連型分級装置 無料貸出し 致します

サイクロン」を自社開発、千葉県ものづくり認定製品に登録されました。


マルチサイクロンは、液体中の微粒子に1次旋回室で遠心力を



MT5連マルチクロン

サイクロン」を自社開発、千葉県ものづくり認定製品に登録されました。

マルチサイクロンは、液体中の微粒子に1次旋回室で遠心力を



サイクロン」を自社開発、千葉県ものづくり認定製品に登録されました。

マルチサイクロンは、液体中の微粒子に1次旋回室で遠心力を

サイクロン」を自社開発、千葉県ものづくり認定製品に登録されました。

マルチサイクロンは、液体中の微粒子に1次旋回室で遠心力を

サイクロン」を自社開発、千葉県ものづくり認定製品に登録されました。

マルチサイクロンは、液体中の微粒子に1次旋回室で遠心力を

サイクロン」を自社開発、千葉県ものづくり認定製品に登録されました。

マルチサイクロンは、液体中の微粒子に1次旋回室で遠心力を

サイクロン」を自社開発、千葉県ものづくり認定製品に登録されました。

マルチサイクロンは、液体中の微粒子に1次旋回室で遠心力を

サイクロン」を自社開発、千葉県ものづくり認定製品に登録されました。


マルチサイクロンは、液体中の微粒子に1次旋回室で遠心力を

ユベック 小型MC用クリンジェットノズルを開発 刃具の劣化を抑制

ユベックは、小型マシニングセンター(MC)での加工時に、毎分40回のクラッシュを発生させる「クラッシュ」ノズルを開発しました。従来のノズルに比べて、刃具の劣化を抑制し、加工精度を向上させます。

お問い合わせ先 ユベック 東京都品川区大井4-4-4 ☎03-3775-1003

ホームページ <http://www.dn-e.co.jp>



ユベック 小型MC用クリンジェットノズルを開発 刃具の劣化を抑制

ユベックは、小型マシニングセンター(MC)での加工時に、毎分40回のクラッシュを発生させる「クラッシュ」ノズルを開発しました。従来のノズルに比べて、刃具の劣化を抑制し、加工精度を向上させます。

お問い合わせ先 ユベック 東京都品川区大井4-4-4 ☎03-3775-1003

ホームページ <http://www.dn-e.co.jp>

ユベック 小型MC用クリンジェットノズルを開発 刃具の劣化を抑制

ユベックは、小型マシニングセンター(MC)での加工時に、毎分40回のクラッシュを発生させる「クラッシュ」ノズルを開発しました。従来のノズルに比べて、刃具の劣化を抑制し、加工精度を向上させます。

お問い合わせ先 ユベック 東京都品川区大井4-4-4 ☎03-3775-1003

ホームページ <http://www.dn-e.co.jp>

ユベック 小型MC用クリンジェットノズルを開発 刃具の劣化を抑制

ユベックは、小型マシニングセンター(MC)での加工時に、毎分40回のクラッシュを発生させる「クラッシュ」ノズルを開発しました。従来のノズルに比べて、刃具の劣化を抑制し、加工精度を向上させます。

お問い合わせ先 ユベック 東京都品川区大井4-4-4 ☎03-3775-1003

ホームページ <http://www.dn-e.co.jp>

ユベック 小型MC用クリンジェットノズルを開発 刃具の劣化を抑制

ユベックは、小型マシニングセンター(MC)での加工時に、毎分40回のクラッシュを発生させる「クラッシュ」ノズルを開発しました。従来のノズルに比べて、刃具の劣化を抑制し、加工精度を向上させます。

お問い合わせ先 ユベック 東京都品川区大井4-4-4 ☎03-3775-1003

ホームページ <http://www.dn-e.co.jp>

ユベック 小型MC用クリンジェットノズルを開発 刃具の劣化を抑制

ユベックは、小型マシニングセンター(MC)での加工時に、毎分40回のクラッシュを発生させる「クラッシュ」ノズルを開発しました。従来のノズルに比べて、刃具の劣化を抑制し、加工精度を向上させます。

お問い合わせ先 ユベック 東京都品川区大井4-4-4 ☎03-3775-1003

ホームページ <http://www.dn-e.co.jp>

ユベック 小型MC用クリンジェットノズルを開発 刃具の劣化を抑制

ユベックは、小型マシニングセンター(MC)での加工時に、毎分40回のクラッシュを発生させる「クラッシュ」ノズルを開発しました。従来のノズルに比べて、刃具の劣化を抑制し、加工精度を向上させます。

お問い合わせ先 ユベック 東京都品川区大井4-4-4 ☎03-3775-1003

ホームページ <http://www.dn-e.co.jp>

ユベック 小型MC用クリンジェットノズルを開発 刃具の劣化を抑制

ユベックは、小型マシニングセンター(MC)での加工時に、毎分40回のクラッシュを発生させる「クラッシュ」ノズルを開発しました。従来のノズルに比べて、刃具の劣化を抑制し、加工精度を向上させます。

お問い合わせ先 ユベック 東京都品川区大井4-4-4 ☎03-3775-1003

ホームページ <http://www.dn-e.co.jp>

ユベック 小型MC用クリンジェットノズルを開発 刃具の劣化を抑制

ユベックは、小型マシニングセンター(MC)での加工時に、毎分40回のクラッシュを発生させる「クラッシュ」ノズルを開発しました。従来のノズルに比べて、刃具の劣化を抑制し、加工精度を向上させます。


お問い合わせ先 ユベック 東京都品川区大井4-4-4 ☎03-3775-1003

ホームページ <http://www.dn-e.co.jp>

「LSFTC」導入後の費用対効果

「LSFTC」導入後の費用対効果を示すグラフです。横軸は導入後12ヶ月、縦軸は費用対効果の割合です。黒い棒は「LSFTC導入金額」、白い棒は「清掃剤使用金額」を示します。

導入後12ヶ月、費用対効果は約150%に達しています。



「LSFTC」導入後の費用対効果

「LSFTC」導入後の費用対効果を示すグラフです。横軸は導入後12ヶ月、縦軸は費用対効果の割合です。黒い棒は「LSFTC導入金額」、白い棒は「清掃剤使用金額」を示します。

導入後12ヶ月、費用対効果は約150%に達しています。

「LSFTC」導入後の費用対効果

「LSFTC」導入後の費用対効果を示すグラフです。横軸は導入後12ヶ月、縦軸は費用対効果の割合です。黒い棒は「LSFTC導入金額」、白い棒は「清掃剤使用金額」を示します。

導入後12ヶ月、費用対効果は約150%に達しています。

「LSFTC」導入後の費用対効果

「LSFTC」導入後の費用対効果を示すグラフです。横軸は導入後12ヶ月、縦軸は費用対効果の割合です。黒い棒は「LSFTC導入金額」、白い棒は「清掃剤使用金額」を示します。

導入後12ヶ月、費用対効果は約150%に達しています。

「LSFTC」導入後の費用対効果

「LSFTC」導入後の費用対効果を示すグラフです。横軸は導入後12ヶ月、縦軸は費用対効果の割合です。黒い棒は「LSFTC導入金額」、白い棒は「清掃剤使用金額」を示します。

導入後12ヶ月、費用対効果は約150%に達しています。

「LSFTC」導入後の費用対効果

「LSFTC」導入後の費用対効果を示すグラフです。横軸は導入後12ヶ月、縦軸は費用対効果の割合です。黒い棒は「LSFTC導入金額」、白い棒は「清掃剤使用金額」を示します。

導入後12ヶ月、費用対効果は約150%に達しています。

「LSFTC」導入後の費用対効果

「LSFTC」導入後の費用対効果を示すグラフです。横軸は導入後12ヶ月、縦軸は費用対効果の割合です。黒い棒は「LSFTC導入金額」、白い棒は「清掃剤使用金額」を示します。

導入後12ヶ月、費用対効果は約150%に達しています。

「LSFTC」導入後の費用対効果

「LSFTC」導入後の費用対効果を示すグラフです。横軸は導入後12ヶ月、縦軸は費用対効果の割合です。黒い棒は「LSFTC導入金額」、白い棒は「清掃剤使用金額」を示します。

導入後12ヶ月、費用対効果は約150%に達しています。

「LSFTC」導入後の費用対効果

「LSFTC」導入後の費用対効果を示すグラフです。横軸は導入後12ヶ月、縦軸は費用対効果の割合です。黒い棒は「LSFTC導入金額」、白い棒は「清掃剤使用金額」を示します。

導入後12ヶ月、費用対効果は約150%に達しています。